

**Handske, par Camapur® Cut 627+, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094476 11
GTIN	4008198862710
Artikelklass	04Q

**Beskrivning****Utförande:**

**Camapur® Cut 627+.** Flexibel skärskyddshandske för monteringsarbeten i torr och lätt oljig arbetsomgivning. Med tunn polyuretanbeläggning för hög bärkomfort och ökad andningsaktivitet. God greppsäkerhet även vid lätt oljiga komponenter. Särskilt lämplig för plåtbearbetning och monteringsarbeten med medelhög skärskadeförskärning.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Våtgrepp	Måttlig
tillverkarens beteckning	Camapur Cut 627+
Material beläggning	PU
DMF-fri	ja

Fingertoppskänsla	God
Passform	Mycket god
Oljegrepp	Måttlig
Andningsförmåga	Mycket god
silikonfri	ja
EN 388 Skärhållfasthet	3
Handskstorlek	11
EN 388 Slitstyrka	4
Värmeskydd	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	4
Serie	Camapur®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	14
Stickningsteknik	13G
elektrostatisk egenskap	0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	grå/svart
vikt	73 g
Längd	240 - 260 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar

