

Brett påbyggnads-ställ, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2000/2250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	990735 2000/2250
GTIN	4004514200273
Artikelklass	96P

Beskrivning**Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av förzinkad stålplåt av typ MULTI^{plus} 250. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg. **Fältlast**: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:**

Grundställ: Nominell längd + 60 mm

Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm

Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Stolparnas höjd: 65 mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Korta hanteringsvägar tack vare att stället kan användas från båda håll.

OBS!:

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**

- Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Teknisk beskrivning

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2256 mm
Kundmontering	ja
Bredd	2256 mm
Hyllplan bredd	2250 mm
Antal lagernivåer	3
Hyllplanets djup	800 mm
höjd	2000 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Material lagernivå	Förzinkad stålplåt
Djup	837 mm
hyllställsdjup	800 mm
Hyllställsbredd	2250 mm
Hyllhöjd	2000 mm
Last per hyllplan	400 kg
Maximal fältlast	1200 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	400 kg
Hyllplanets tjocklek	40 mm
Stolphöjd	65 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Brett hyllställ

Tillbehör

Hyllplan av stålplåt, förzinkade Djup 800 mm

990800 800

Klämfot

990852