

uvex**Handske, par uvex C300 foam, Handskstorlek: 10**

Beställningsdata

Ordernummer	094480 10
GTIN	4048612021842
Artikelklass	04W

Beskrivning

Utförande:

uvex 300-serien. Lätt innovativ handske med Bamboo-TwinFlex®-teknik som erbjuder bra skärskydd, hög slitstyrka och behaglig bärkänsla. uvex climazone-metoden svarar för hög flexibilitet och gott handskklimat och samtidigt bra kontaktkänsla. Öko-Tex® Standard 100 och fri från silikon.

C300 foam. Med Soft-Grip-Foam-beläggning för säkert grepp i fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Värmeskydd	Saknas
silikonfri	ja
EN 388 Rivhållfasthet	4
Material beläggning	PU

Våtgrepp	Måttlig
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
EN 388 Skärhållfasthet	3
Oljegyrep	Måttlig
EN 388 Slitstyrka	4
Handskstorlek	10
Andningsförmåga	God
DMF-fri	ja
Fingertoppskänsla	Mycket god
Passform	Mycket god
Serie	uvex C300
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	3X42C
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart
vikt	14,9 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar