

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-518, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094478 8
GTIN	10076490478619
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

**PU-belagd, HyFlex® 11-518**, andningsaktivt material utan sömmar med effektivt slitskydd. **Vikt endast 14 g.**

**Utförande reklamtext:**

PU-belagd genomskärningsskyddad handske med **hög fingerrörlighet**, optimal för komponenter med vassa kanter.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Oljegrepp	God
silikonfri	nej
Material beläggning	PU
Handskstorlek	8

DMF-fri	nej
Fingertoppskänsla	Mycket god
Våtgrepp	God
EN 388 Skärhållfasthet	3
Andningsförmåga	God
EN 388 Rivhållfasthet	3
Värmeskydd	Saknas
EN 388 Slitstyrka	3
Passform	Mycket god
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik	18G
EN 388	3X31B
Hållarmaterial	Nylon; Dyneema®
Beläggning	PU
Material	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	blå
vikt	14 g
Längd	210 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar

