




## Basic Line arbetsplats för farliga ämnen, Bredd: 1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	981130 1500
GTIN	4250101189999
Artikelklass	96G

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust **konstruktion av aluminiumrörram**. Eloxerade ytor med hög kemikaliebeständighet.

- **Glas på sidan av 5 mm ESG (säkerhetsglas i en skiva).**
- **Frånluftsövervakning och bländfri belysning med strömbrytare.**
- **Anslutningsklar kabeldragning med 5 m nätkabel.**
- **Högeffektiv infångning av farliga ämnen tack vare speciell friskluftsridåteknik.**
- **optimal frånluftsledning, kemikaliebeständig.**
- **Frånluftsventil NW250 i taket för anslutning till befintliga frånluftssystem.**
- **Med lysdiodbelysning (500 lux på arbetsytan).**

#### Användningsdata:

**Lämplig för alla omfyllnings-, rengörings- och limarbeten med farliga ämnen.**

Arbetsplatserna för farliga ämnen ger högsta möjliga säkerhet och hälsoskydd. Föreskrivna gränsvärden för arbetsplatsen hålls, eftersom luften inte belastas av ångor, gaser eller svävande partiklar. Vid avsedd användning säkerställs även att det inte bildas explosionsfarliga ång-/luftblandningar.

#### Norm:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

#### leveransinnehåll:

Utän arbetsytan. Perfekt för uppställning på befintliga arbetsbänkar.

**OBS!:**

Ett befintligt frånluftssystem måste anslutas.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1500 mm
höjd	1400 mm
effektiv höjd	1100 mm
Djup	750 mm
vikt	139 kg
Frånluftsventils-Ø	250 mm
Differentialtryck per frånluftsventil	1,4 mbar
nödvändig frånluftsmängd	895 m <sup>3</sup> /h
antal frånluftsventiler	1
Produktslag	Arbetsplats med farliga ämnen