



## Säkerhetsskåp Q-Pegasus typ 90, Bredd: 600mm



### Beställningsdata

Ordernummer	981015 600
GTIN	2050001709790
Artikelklass	96G

### Beskrivning

#### Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med integrerat dörrspärssystem, invändigt med kemikaliebeständig yta.

- **Hyllor kan monteras i 32 mm raster.**
- **Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).**
- **Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).**
- **Inklusive dörrspärssystem.**
- **Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**
- **Med 4 justeringsdon för utjämning av ojämnheter i golvet.**

Med **AGT** (asynkront kopplad dörrdrivning), **TSA** (dörrstängningsautomatik). Optisk och akustisk varningssignal innan dörren stängs automatiskt. 1-dörrs

#### Användningsdata:

Föreskriftsenlig förvaring av brandfarliga ämnen i arbetslokaler.

#### Norm:

DIN EN 14470-1, Typgepruft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllplan, insats av perforerad plåt och uppsamlingstråg i botten, plastbelagda. Med sockelplåt och 1 servicehäfte.

**Lackering:**

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i **signalblå RAL 5005**.

**OBS!:**

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

**Teknisk beskrivning**

invändig bredd	450 mm
effektiv höjd	1647 mm
antal uppsamlingstråg	1
antal hyllor	3
Bredd	599 mm
antal insatser av perforerad plåt	1
volym uppsamlingstråg	22 l
Djup	615 mm
effektivt djup	522 mm
höjd	1953 mm
hyllplanets bärförmåga	75 kg
vikt	283 kg
Höjdställning i raster	32 mm
Färgval	Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
Brandmotstånd	90 min
Produktslag	Säkerhetskåp