



Säkerhetsskåp S-Classic typ 90, Bredd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	981025 600
GTIN	2050001769237
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med integrerat dörrspärssystem, invändigt med kemikaliebeständig yta.

- **Hyllor kan monteras i 32 mm raster.**
- **Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).**
- **Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).**
- **Inklusive dörrspärssystem.**
- **Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**
- **Med 4 justeringsdon för utjämning av ojämnheter i golvet.**

1-dörrs

Användningsdata:

Föreskriftsenlig förvaring av brandfarliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllor, insats av perforerad plåt och uppsamlingstrågi botten, plastbelagda, och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme och dörrar i ljusgrå RAL 7035 **eller** signalgul RAL 1004, **pulverbelagda**.

OBS!:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	3
antal uppsamlingstråg	1
höjd	1968 mm
hyllplanets bärförmåga	75 kg
invändig bredd	450 mm
antal insatser av perforerad plåt	1
Bredd	596 mm
volym uppsamlingstråg	22 l
vikt	278 kg
effektiv höjd	1742 mm
Djup	616 mm
effektivt djup	524 mm
Höjdinställning i raster	32 mm
Brandmotstånd	90 min
Produktslag	Säkerhetsskåp