



Säkerhetsskåp Q-Classic typ 30, Bredd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	981035 600
GTIN	4054923086395
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

Skåpstomme av melaminhartsbelagda brandhärda specialskivor, dörrfront av stålplåt.

- **Hyllor kan monteras i 32 mm raster.**
- **Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).**
- **Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).**
- **Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**

Med underkörbar sockel. 1-dörrs

Användningsdata:

Förvaring av mycket små mängder farliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllor, insats av perforerad plåt och uppsamlingstrågi botten, plastbelagda, och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i **signalblå RAL 5005.**

OBS!:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.

Teknisk beskrivning

volym uppsamlingstråg	22 l
hyllplanets bärförmåga	75 kg
Djup	620 mm
höjd	1947 mm
effektivt djup	519 mm
vikt	164 kg
antal insatser av perforerad plåt	1
antal uppsamlingstråg	1
Bredd	564 mm
antal hyllor	3
invändig bredd	450 mm
effektiv höjd	1626 mm
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
Brandmotstånd	30 min
Produktslag	Säkerhetsskåp