

**Brett påbyggnads-ställ, Djup 600 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/2500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990765 3000/2500
GTIN	4004514215741
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg.

**Fältlast:** vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

**Beskrivning:**

**Påbyggnadsmått: Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm **Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm **Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 37 mm **Balkarnas höjd:** 65 mm

**OBS!:**

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

**Teknisk beskrivning**

Material lagernivå	Spånskiva
Bredd	2506 mm
höjd	3000 mm
Kundmontering	ja
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2506 mm
Hyllplan bredd	2500 mm
Hyllplanets djup	600 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Antal lagernivåer	5
Djup	637 mm
hyllställsdjup	600 mm
Hyllställsbredd	2500 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Last per hyllplan	400 kg
Maximal fältlast	1800 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	19 mm
Stolphöjd	65 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Brett hyllställ

## Tillbehör

Hyllplan av spånskiva Djup 600 mm

990825 600