

**Brett påbyggnads-ställ, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 2500/2250mm****Beställningsdata**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Ordernummer  | 990775 2500/2250 |
| GTIN         | 4004514201232    |
| Artikelklass | 96P              |

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg.

**Fältlast:** vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

**Beskrivning:**

**Påbyggnadsmått: Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm **Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm **Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 37 mm **Balkarnas höjd:** 65 mm

**OBS!:**

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

**Teknisk beskrivning**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Antal lagernivåer   | 4               |
| Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd                              | 2256 mm         |
| Kundmontering   | ja              |
| Hyllplanets djup  | 800 mm          |
| Hyllplan bredd  | 2250 mm         |
| Bredd   | 2256 mm         |
| höjd  | 2500 mm         |
| Material lagernivå  | Spånskiva       |
| Hyllkonstruktion  | Påbyggnadsställ |
| Djup  | 837 mm          |
| hyllställsdjup  | 800 mm          |
| Hyllställsbredd   | 2250 mm         |
| Hyllhöjd  | 2500 mm         |
| Last per hyllplan   | 400 kg          |
| Maximal fältlast  | 1600 kg         |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg          |
| plattans tjocklek   | 19 mm           |
| Stolphöjd   | 65 mm           |
| Höjdställning i raster  | 25 mm           |
| Monteringsutförande   | Hyllställ       |
| Material  | förzinkade      |
| Produktnamnsattribut  | Djup 800 mm     |
| Produktslag   | Brett hyllställ |

## Tillbehör

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Hyllplan av spånskiva Djup 800 mm | 990820 800 |
|-----------------------------------|------------|