

## Brett påbyggnads-ställ, Djup 600 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/1500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	990765 3000/1500
GTIN	4004514215628
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg.

**Fältlast:** vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

#### Beskrivning:

**Påbyggnadsmått: Grundhyllställ:** Nominell längd + 60 mm **Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm **Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 37 mm **Balkarnas höjd:** 65 mm

#### OBS!:

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

### Teknisk beskrivning

Antal lagernivåer	5
höjd	3000 mm
Bredd	1506 mm
Kundmontering	ja
Hyllplanets djup	600 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1506 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Hyllplan bredd	1500 mm
Material lagernivå	Spånskiva
Djup	637 mm
hyllställsdjup	600 mm
Hyllställsbredd	1500 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Last per hyllplan	400 kg
Maximal fältlast	1800 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	19 mm
Stolphöjd	65 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Produktslag	Brett hyllställ

## Tillbehör

Hyllplan av spånskiva Djup 600 mm	990810 600
-----------------------------------	------------