



## Staplingsbar transportlåda lackerad, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	963385 2
GTIN	4052939882369
Artikelklass	96H

### Beskrivning

#### Utförande:

Av stålplåt för stora belastningar.  
Stor bärförmåga vid stapling.  
Hög stabilitet tack vare valsad staplingskant.  
Gråblålackerad.  
höjd: 200 mm  
Bredd: 321 mm  
Djup: 479 mm  
Nominell bredd: 300 mm  
Nominell djup: 450 mm

### Teknisk beskrivning

Material	stålplåt
rullad 4-sidig staplingskant	ja
Typ	2
Handtag typ	Fallgriff
Djup	479 mm
Bredd	321 mm

lyftförmåga	120 kg
Färg	gråblålackerad
höjd	200 mm
Stapelbelastning	1200 kg
Invändig volym	24,9 l
Nominell bredd	300 mm
Nominell djup	450 mm
tillverkarens beteckning	Serie 14/6
Produktslag	Staplingsbar transportlåda