

Brett påbyggnads-ställ, Djup 800 mm, höjd / hyllplan Bredd: 3000/2500mm



Beställningsdata

Ordernummer	990775 3000/2500
GTIN	4004514215758
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal **last per hyllplan**: 400 kg.

Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm **Påbyggnadsställ:** Nominell längd + 6 mm **Totalt ramdjup:** Nominellt djup + 37 mm **Balkarnas höjd:** 65 mm

OBS!:

- **Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.**
- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.**
- **De breda hyllställena WS 2000 är kompatibla med hyllställena nr 990500 – 990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.**
- **Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minska med andelen för denna hylltjocklek.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

Hyllplanets djup	800 mm
Antal lagernivåer	5
höjd	3000 mm
Bredd	2506 mm
Material lagernivå	Spånskiva
Hyllplan bredd	2500 mm
Kundmontering	ja
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2506 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Djup	837 mm
hyllställsdjup	800 mm
Hyllställsbredd	2500 mm
Hyllhöjd	3000 mm
Last per hyllplan	400 kg
Maximal fältlast	1800 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
plattans tjocklek	19 mm
Stolphöjd	65 mm
Höjdinställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Brett hyllställ

Tillbehör

Hyllplan av spånskiva Djup 800 mm	990825 800
-----------------------------------	------------