



Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par TAEKI 6750, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094610 10
GTIN	4059904104907
Artikelklass	09H

Beskrivning

Utförande:

TAEKI 6750. Obelagd **skär- och värmeskyddshandske** med förstärkt tumgrepp.

Kontaktvärmeskydd upp till ca 250 °C (maximalt 15 sekunder) tack vare specialtråd. Kraftigt utförande med **bra fingertoppskänsla**.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Köldskydd	Saknas
Värmeskydd	Mycket god
EN 388 Slitstyrka	4
Resår	nej

silikonfri	ja
DMF-fri	ja
EN 388 Skärhållfasthet	5
Passform	God
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Andningsförmåga	Mycket god
Oljegrepp	Saknas
EN 388 Rivhållfasthet	4
Fingertoppskänsla	Måttlig
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s)	250 °C
Handskstorlek	10
Våtgrepp	Saknas
Handskslag	Värmeskyddshandskar
Skyddskategori	Kategori III
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	Flamresistens nivå X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktvärme upp till	250 °C
Hållarmaterial	Taeki
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	gul
Användningsdata	Flergångs
Innehåll	10
användningsområde	Allround
Värmeskydd upp till	250 °C
CE	2541

Norm	EN 407
vikt	43,8 g
Produktslag	Värmeskyddshandskar