



## Staplingsbar transportlåda förzinkade, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	963386 2
GTIN	4052939494814
Artikelklass	96H

### Beskrivning

#### Utförande:

Av stålplåt för stora belastningar.  
Stor bärförmåga vid stapling.  
Hög stabilitet tack vare valsad staplingskant.  
Varmförzinkad. **DIN EN ISO 1461.**  
höjd: 200 mm  
Bredd: 321 mm  
Djup: 479 mm  
Nominell bredd: 300 mm  
Nominell djup: 450 mm

### Teknisk beskrivning

Handtag typ	Fallgriff
Stapelbelastning	1200 kg
Material	stålplåt
Invändig volym	24,9 l
Djup	479 mm
Färg	varmförzinkad.

Typ	2
Bredd	321 mm
höjd	200 mm
lyftförmåga	120 kg
rullad 4-sidig staplingskant	ja
Nominell bredd	300 mm
Nominell djup	450 mm
tillverkarens beteckning	Serie 14/6
Produktslag	Staplingsbar transportlåda