

Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC lackerad, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 2X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Artikelklass	96U

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.

Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3

uppsamlingsvolym: 1000 l

höjd: 435 mm

Bredd: 2650 mm

Djup: 1300 mm

lagerkapacitet IBC/KTC: 2

Ytlast: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivning

vikt lackerat	226 kg
vikt förzinkat	239 kg

Antal IBC	2
Bredd	2650 mm
uppsamlingsvolym	1000 l
lagerkapacitet IBC/KTC	2
Djup	1300 mm
höjd	435 mm
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av användbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av användningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Uppsamlingstråg