



Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC med uppställningsyta i PE, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 1X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Artikelklass	96V

Beskrivning

Utförande:

Av polyeten (PE) – lätt, vädertåligt, robust.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För förvaring av vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4. Extra beständig mot syror, baser och oljor.** Beroende på egenvikten hos IBC/KTC-behållaren lämplig för vätskor med en maximal densitet på 1800 kg/m³.

Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Förvaring: Förvaring av frätande ämnen förbjuden

uppsamlingsvolym: 1000 l

höjd: 970 mm

Bredd: 1430 mm

Djup: 1430 mm

Bärförmåga per hyllplats: 2000 kg

vikt: 96 kg

Teknisk beskrivning

Bredd	1430 mm
uppsamlingsvolym	1000 l
Djup	1430 mm
Bärförmåga per hyllplats	2000 kg
höjd	970 mm
vikt	96 kg
IBC innehåll	1000 l
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen förbjuden
Produktslag	Uppsamlingsstråg