



## Uppsamlingsstråg för 60-litersfat med PE-galler, Antal fat×fatvolym (l) / Typ: 2X60/F



### Beställningsdata

Ordernummer	981370 2X60/F
GTIN	4250101102271
Artikelklass	96V

### Beskrivning

#### Utförande:

Av polyeten (PE) – lätt, vädertåligt, robust. Koniskt utförande: Gallrets uppställningsyta är större än trågets botten. Genom att använda ett galler kan 2 fat lagras.

#### Användningsdata:

Utan sockelfot – för direkt uppställning på golv eller europall. Strl typ F: Med 4 sockelfötter (frigång 100 mm) – för intern transport med pallyftare/gaffeltruck.

**Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten** (gäller i Tyskland).

#### Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### OBS!:

Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.

### Teknisk beskrivning

Djup	525 mm
Antal fat	2

höjd	330 mm
Fatvolym	60 l
Bredd	725 mm
uppsamlingsvolym	60 l
lyftförmåga	150 kg
utrustad med sockelfötter	ja
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Produktslag	Uppsamlingstråg