

Uppsamlingsstråg för 60-litersfat lackerat med galler, Antal fat×fatvolym (l): 2X60



Beställningsdata

Ordernummer	981215 2X60
GTIN	2050001937513
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm. Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 60-litersfat och mindre behållare. **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

OBS!:

Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.

Teknisk beskrivning

vikt	34 kg
Fatvolym	60 l
höjd	290 mm
lagerkapacitet fat 60 liter	2

uppsamlingsvolym	61 l
Bredd	800 mm
Djup	500 mm
Antal fat	2
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Uppsamlingsstråg