



Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC med PE-galler, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 2X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981465 2X1000
GTIN	4250101100543
Artikelklass	96V

Beskrivning

Utförande:

Av polyeten (PE) – lätt, vädertåligt, robust.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För förvaring av vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4.** Extra **beständig mot syror, baser** och oljor. Beroende på egenvikten hos IBC/KTC-behållaren lämplig för vätskor med en maximal densitet på 1800 kg/m³.

Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Teknisk beskrivning

Djup	1320 mm
höjd	610 mm
lyftförmåga	4000 kg
IBC innehåll	1000 l
uppsamlingsvolym	1000 l

Bredd	2530 mm
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen förbjudet
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen
Produktslag	Uppsamlingsstråg