

Uppsamlingsstråg för 200-litersfat lackerat, rullbart, Antal fat×fatvolym (l): 2X200



Beställningsdata

Ordernummer	981265 2X200
GTIN	2050002050761
Artikelklass	96U

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (Ø 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. **Med låsbandsanordning.**

Lackerad.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3** samt **miljöfarliga vätskor i GHS-kategori 1-4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

OBS!:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480 till 981485.

Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten

uppsamlingsvolym: 211 l

frigång: 515 mm

Bredd: 1200 mm

Djup: 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter: 2
Ytlast: 1000 kg/m²

Teknisk beskrivning

Bredd	1200 mm
lagerkapacitet fat 200 liter	2
uppsamlingsvolym	211 l
Fatvolym	200 l
Djup	800 mm
vikt	81 kg
låsbandsanordning	1× för 2 fat
Antal fat	2
frigång	515 mm
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Produktslag	Uppsamlingsstråg