

Uppsamlingsstråg för 1000-l-IBC förzinkade, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 1X1000



Beställningsdata

Ordernummer	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.

Med förzinkat galler.

Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ **IBC** (Intermediate Bulk-Container) och **KTC** (Kubisk Tank-Container). **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Teknisk beskrivning

vikt lackerat	180 kg
lagerkapacitet IBC/KTC	1
höjd	630 mm
Djup	1460 mm

uppsamlingsvolym	1000 l
Antal IBC	1
Bredd	1460 mm
vikt förzinkat	194 kg
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Material	förzinkade
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Uppsamlingstråg