

Uppsamlingsstråg för 60-litersfat lackerat med galler, Antal fat×fatvolym (l): 4X60



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 981215 4X60 |
| GTIN | 2050001937520 |
| Artikelklass | 96U |

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm. Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 60-litersfat och mindre behållare. **För antändbara vätskor** i GHS-kategori 1 – 3 samt **vattenskadande vätskor** i GHS-kategori 1 – 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

OBS!:

Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|--------|
| höjd | 220 mm |
| Fatvolym | 60 l |
| Antal fat | 4 |

| | |
|-----------------------------|---|
| uppsamlingsvolym | 61 l |
| vikt | 46 kg |
| Djup | 800 mm |
| Bredd | 900 mm |
| lagerkapacitet fat 60 liter | 4 |
| Ytlast | 1000 kg/m ² |
| Materialtjocklek | 3 mm |
| Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Förvaring | Förvaring av frätande ämnen förbjuden |
| Förvaring | Förvaring av miljöfarliga ämnen |
| Förvaring | Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet |
| Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3 |
| Produktslag | Uppsamlingsstråg |