

uvex**Handske, par uvex C500 foam, Handskstorlek: 7**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094550 7 |
| GTIN | 4048612015100 |
| Artikelklass | 04W |

Beskrivning

Utförande:

uvex C500 foam. Silikonfri handske med hög mekanisk nötningshållfasthet och mycket bra grepp i torr och lätt fuktig miljö. Lämplig för kontaktvärme upp till 100 °C.

uvex 500-serien. Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------|
| EN 388 Skärhållfasthet | C |
| Värmeskydd | Saknas |
| Fingertoppskänsla | Mycket god |
| Våtgrepp | Måttlig |
| EN 388 Punkteringshållfasthet | 2 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Andningsförmåga | God |
| DMF-fri | nej |
| EN 388 Rivhållfasthet | 4 |
| Oljegrepp | Måttlig |
| Handskstorlek | 7 |
| Passform | Mycket god |
| EN 388 Slitstyrka | 4 |
| silikonfri | ja |
| Serie | uvex C500 |
| Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskegenskap | Silikonfri |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| EN 407 | X1XXXX |
| Hållarmaterial | Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos |
| Belägning | Nitril |
| Belägningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Allround |
| Färg | antracit/lime |
| Norm | EN 407 |
| vikt | 32,8 g |
| Användningsdata | Flergångs |
| Skärskyddsklass | C |
| Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |