

Arbetsplatsmatta Top Bredd 91 cm, svart, Längd: 150cm



Beställningsdata

Ordernummer	964528 150
GTIN	662641657823
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.**
- **Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.**
- **Halkskydds-undersida RedStop™.**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.**
- **Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m².**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

OBS!:

Arbetsplatsmattor i fritt valbar längd från nr 964520–964525.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 150 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 14,3 mm

vikt: 9 kg

Teknisk beskrivning

Halkskyddande undersida	ja
beständigt mot de flesta	industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
vikt	9 kg
Bredd	91 cm
instickbar	nej
Material	vinylskumkärna
Tjocklek	14,3 mm
Längd	150 cm
med säkerhetskanter	dubbelsidig
Kantfasning	fysidig
Yta	vinyl
Vikt per ytenhet	6,5 kg/m ²
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta