

## Arbetsplatsmatta Top Bredd 91 cm, svart, Längd: 200cm



### Beställningsdata

Ordernummer	964528 200
GTIN	662641658011
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.**
- **Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.**
- **Halkskydds-undersida RedStop™.**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.**
- **Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

#### OBS!:

Arbetsplatsmattor i fritt valbar längd från nr 964520–964525.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 200 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 14,3 mm

vikt: 12 kg

## Teknisk beskrivning

vikt	12 kg
Kantfasning	fyrsidig
instickbar	nej
Halkskyddande undersida	ja
Material	vinylskumkärna
Bredd	91 cm
Yta	vinyl
med säkerhetskanter	dubbelsidig
Längd	200 cm
Tjocklek	14,3 mm
beständigt mot de flesta	industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Vikt per ytenhet	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta