



Värmeskyddshandske, par TempDex 710, Handskstorlek: 9



Beställningsdata

Ordernummer	094630 9
GTIN	3245427101290
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

TempDex 710. Värmeskyddande handske med **enastående fingerkänslighet** tack vare särskild nitrilnopp-beläggning. **Mycket bra grepp även i oljig miljö**, extremt slittålig och hållbar.

Kontaktvärmskydd upp till 100 °C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Andningsförmåga	God
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s)	100 °C
Värmskydd	Mycket god
Oljegrepp	Mycket god

EN 388 Slitstyrka	4
Material beläggning	Nitril
DMF-fri	ja
Köldskydd	Saknas
Våtgrepp	Mycket god
Passform	Mycket god
EN 388 Rivhållfasthet	1
Fingertoppskänsla	Mycket god
Handskstorlek	9
silikonfri	ja
EN 388 Skärhållfasthet	1
EN 388 Punkteringshållfasthet	1
Skyddskategori	Kategori III
Handskslag	Värmeskyddshandskar
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Flamresistens nivå X
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kontaktvärme upp till	100 °C
Hållarmaterial	Textil
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
Färg	gul / svart
Användningsdata	Flergångs
Längd	240 - 280 mm
Innehåll	50
användningsområde	Precision

Värmeskydd upp till	100 °C
Norm	EN 407
vikt	36,7 g
Produktslag	Värmeskyddshandskar