

Arbetsplatsmatta Top Bredd 122 cm, svart, Längd: 150cm



Beställningsdata

Ordernummer	964530 150
GTIN	662641658073
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.**
- **Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.**
- **Halkskydds-undersida RedStop™.**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.**
- **Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m².**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

OBS!:

Arbetsplatsmattor i fritt valbar längd från nr 964520–964525.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 150 cm

Bredd: 122 cm

Tjocklek: 14,3 mm

vikt: 11 kg

Teknisk beskrivning

Längd	150 cm
vikt	11 kg
Tjocklek	14,3 mm
beständigt mot de flesta	industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Yta	vinyl
Halkskyddande undersida	ja
Bredd	122 cm
med säkerhetskanter	dubbelsidig
instickbar	nej
Kantfasning	fysidig
Material	vinylskumkärna
Vikt per ytenhet	6,5 kg/m ²
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R10
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta