

Arbetsplatsmatta Top Bredd 122 cm, svart, Längd: 200cm



Beställningsdata

Ordernummer	964530 200
GTIN	2050001943477
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för **högre belastning**:

- **Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.**
- **Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.**
- **Halkskydds-undersida RedStop™.**
- **Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.**
- **Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.**
- **Förseglade runt om mot inträngande väta.**
- **Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.**
- **Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m².**
- **Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.**

OBS!:

Arbetsplatsmattor i fritt valbar längd från nr 964520–964525.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 200 cm

Bredd: 122 cm

Tjocklek: 14,3 mm

vikt: 14 kg

Teknisk beskrivning

Yta	vinyl
instickbar	nej
Material	vinylskumkärna
beständigt mot de flesta	industriella fettyper, arbetsmedier och kemikalier
Tjocklek	14,3 mm
Kantfasning	fysidig
med säkerhetskanter	dubbelsidig
Längd	200 cm
Halkskyddande undersida	ja
Bredd	122 cm
vikt	14 kg
Vikt per ytenhet	6,5 kg/m ²
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R10
tillverkarens beteckning	Cushion Trax® (svart)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta