


Hylltråg förzinkat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 1800/240



Beställningsdata

Ordernummer	983005 1800/240
GTIN	4052462030770
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1–3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm.

Teknisk beskrivning

passar balklängd	1800 mm
höjd	250 mm
Djup	1300 mm
uppsamlingsvolym	240 l
Bredd	1750 mm
vikt	141 kg
Ytlast	1000 kg/m ²

Materialtjocklek	3 mm
Material	förzinkade
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Hylltråg