

Säkerhetssträll med fasad kant på ena långsidan och kantprofil på båda kortsidorna, Bredd 80 cm, gångträllens längd: 200cm



Beställningsdata

Ordernummer	964852 200
GTIN	4047482094741
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsgångträll av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässinggångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar träträllen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m². Möjliga **trällbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trällängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop träträllen.

Fasning:

Trälisterna på gångträllens **långsida** är dessutom avfasade i 45° vinkel.

Teknisk beskrivning

vikt	16,8 kg
gångträllens längd	200 cm
Material	lister i bokträ
Kantfasning	enkelsidig
Kantprofil	dubbelsidig
Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
gångträllens höjd	35 mm
tillverkarens beteckning	Träställningsträll
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm

gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall