


Kantlist, gul, Vinkel: 22,5INgrad



Beställningsdata

Ordernummer	964558 22,5IN
GTIN	662641864238
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

- **Industriarbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.**
- **13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttnig.**
- **Flexibelt klicksystem med plattor 91×91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°), möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100 % naturgummiblandning för allmänt bruk.**
- **Fri från tungmetaller och silikon, därmed lämplig för lackverkstäder.**
- **Fri från DOP, DMF och ozonskadliga ämnen.**

Instickbara kantlister **med** fästnoppor, 76 cm, gula. Instickbara kantlister **utan** fästnoppor, 76 cm, eller **med** fästnoppor, 36 cm, gula.

Passar till:

Kantlister nr 964558 storlek 22,5IN och 22,5OUT passar till arbetsplatsmatta nr 964556 storlek 22,5.

Teknisk beskrivning

Material	naturgummiblandning
Fästnoppor	med fästnoppor
Vinkel	22,5 grad

Längd	36 cm
tillverkarens beteckning	Skywalker HD o- Curve™ Ramp nitril hona
Ståkomfort	Isolering (Temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Produktnamnsattribut	gul
Färg	gul
Produktslag	Kantlist