


Inhängningshylltråg lackerat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 2700/200



Beställningsdata

Ordernummer	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Artikelklass	96U

Beskrivning

Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1–3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4**.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm. Lämplig för inhängning i pallhyllställ nr 991202–991227.

Lackering:

Standardlackering ljusblå RAL 5012.

Teknisk beskrivning

passar balklängd	2700 mm
uppsamlingsvolym	200 l
Djup	1250 mm
djup invändigt	915 mm
vikt	151 kg
Bredd	2650 mm

höjd	130 mm
Ytlast	1000 kg/m ²
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Hylltråg