


Arbetsplatsmatta vinkel Längd 91 cm, svart, Vinkel: 22,5grad



Beställningsdata

| | |
|--------------|--------------|
| Ordernummer | 964556 22,5 |
| GTIN | 662641861268 |
| Artikelklass | 96C |

Beskrivning

Utförande:

- **Industriarbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.**
- **13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.**
- **Flexibelt klicksystem med plattor 91×91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°), möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100 % naturgummiblandning för allmänt bruk.**
- **Fri från tungmetaller och silikon, därmed lämplig för lackverkstäder.**
- **Fri från DOP, DMF och ozonskadliga ämnen.**

Plattor med 45° innervinkel, 4,5 kg, svarta. Plattor med 22,5° innervinkel, 6,4 kg, svarta.

Passar till:

Kantlister nr 964558 storlek 22,5IN och 22,5OUT passar till arbetsplatsmatta nr 964556 storlek 22,5.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-----------|
| med säkerhetskanter | utbyggbar |
| instickbar | ja |
| Tjocklek | 13 mm |
| Vinkel | 22,5 grad |

| | |
|--|------------------------------|
| Yta | halksäker yta |
| Material | naturgummiblandning |
| Längd | 91 cm |
| vikt | 6,4 kg |
| Invändig vinkel | 22,5 grad |
| Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181 | R9 |
| tillverkarens beteckning | Skywalker HD O-Curve (svart) |
| Ståkomfort | Halksäker |
| Ståkomfort | Isolering (temperatur) |
| Ståkomfort | Uttröttningshämmande |
| Stötskydd | Golv |
| Materialegenskap | inte oljetålig |
| Färg | svart |
| Produktslag | Arbetsplatsmatta |