

**Garant****eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Artikelklass	21W

## Beskrivning

### Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

### Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

### OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

## Teknisk beskrivning

Serie	Eco
Höjd h <sub>1</sub>	25 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
totallängd L	87,5 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd