

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273855 26/3L
GTIN	4045197989185
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149. Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

Teknisk beskrivning

Höjd h ₁	21,4 mm
för max. arbetsstycke-Ø	90 mm
Serie	Eco
Bladhöjd h ₅	26 mm
totallängd L	96 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Sticksvärd