

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273854 32/3
GTIN	4045197989192
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
Serie	Eco
Bladhöjd h ₅	32 mm
Höjd h ₁	25 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
totallängd L	87,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd