

**Garant****eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 26/3mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Artikelklass	21W

## Beskrivning

**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149. Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

## Teknisk beskrivning

Höjd h <sub>1</sub>	21,4 mm
Bladhöjd h <sub>5</sub>	26 mm
Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
Serie	Eco
totallängd L	83,5 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd