

**Garant****eco-avstickningsblad, neutral, Typ: 26/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273856 26/2
GTIN	4045197989338
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.  
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

**Reservdel:**

Skruvplugg nr 279828 1.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Höjd $h_1$	21,4 mm
Spårbredd w	2 mm
för max. arbetsstycke- $\emptyset$	60 mm
Serie	Eco
Bladhöjd $h_5$	26 mm

totallängd L	120 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd