

**Garant****eco-avstickningsblad, neutral, Typ: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.  
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

**Reservdel:**

Skruvplugg nr 279828 1.

**Observera:**

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

**OBS!:**

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd $h_5$	32 mm
Höjd $h_1$	25 mm
Serie	Eco
för max. arbetsstycke- $\emptyset$	110 mm
Spårbredd w	3 mm

totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd