

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/3Lmm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273855 32/3L |
| GTIN | 4045197989321 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149. Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|---------|
| Bladhöjd h ₅ | 32 mm |
| för max. arbetsstycke-Ø | 90 mm |
| Serie | Eco |
| Höjd h ₁ | 25 mm |
| totallängd L | 100 mm |
| Användning | Vänster |
| Invändig | ja |
| axiell spårstickning kan göras | nej |

Produktlag

Sticksvärd