


## Arbetsplatsmatta, 100 % naturgummi, svart



### Beställningsdata

Ordernummer	964565
GTIN	662641017634
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

100 % naturgummi, **inte oljeresistent** (vid kontinuerlig oljeanvändning).

#### Beskrivning:

- **Industriarbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.**
- **19 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttnig.**
- **Flexibelt klicksystem (plattor 91×91cm) möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. Av nästan outslitligt gummi.**
- **Silikonfri, därför lämplig för lackverkstäder. Beständig mot de flesta kemikalier och mot extrema temperaturer.**

#### OBS!:

Sörj för god ventilation vid kraftig gnistbelastning.

Materialegenskap: inte oljetålig

Längd: 91 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 19 mm

vikt: 12,7 kg

### Teknisk beskrivning

med säkerhetskanter	utbyggbar
instickbar	ja

Yta	halksäker yta
vikt	12,7 kg
Tjocklek	19 mm
Bredd	91 cm
Längd	91 cm
Material	naturgummi
silikonfri	ja
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R9
tillverkarens beteckning	Cushion Ease Solid™
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta