

Garant**eco-avstickningsblad, neutral, Typ: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273856 32/2
GTIN	4045197989352
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt på skäreppen och extra kylning vid släppningsytan.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare nr 319132 – 319133.

Reservdel:

Skruvplugg nr 279828 1.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
Serie	Eco
för max. arbetsstycke-Ø	60 mm
Höjd h ₁	25 mm
Bladhöjd h ₅	32 mm

totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd