

**uvex****Handske, par uvex C500 foam, Handskstorlek: 8**

## Beställningsdata

Ordernummer	094550 8
GTIN	4048612015117
Artikelklass	04W

## Beskrivning

### Utförande:

uvex C500 foam. Silikonfri handske med hög mekanisk nötningshållfasthet och mycket bra grepp i torr och lätt fuktig miljö. Lämplig för kontaktvärme upp till 100 °C.

**uvex 500-serien.** Tillförlitlig skärskyddshandske med Bamboo TwinFlex®-teknik av bambuviskos, HPPE och polyamid för en skön bärkänsla och progressiv klimatreglering.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

## Teknisk beskrivning

EN 388 Rivhållfasthet	4
silikonfri	ja
Oljegrepp	Måttlig
Våtgrepp	Måttlig
Andningsförmåga	God

Handskstorlek	8
EN 388 Slitstyrka	4
Passform	Mycket god
DMF-fri	nej
EN 388 Skärhållfasthet	5
EN 388 Punkteringshållfasthet	2
Värmeskydd	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
Serie	uvex C500
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Handskegenskap	Silikonfri
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Polyamid, HPPE, glas, bambu viskos
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	antracit/lime
Norm	EN 407
vikt	32,8 g
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar