


## Hylltråg förzinkat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 2700/1000



### Beställningsdata

Ordernummer	983005 2700/1000
GTIN	4052462030923
Artikelklass	96U

### Beskrivning

#### Utförande:

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.  
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.  
Med förzinkat galler.

#### Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av fat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1–3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4**.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Passar till:

Pallhyllställ med djup 1100 mm. Lämplig för pallhyllställ 991202–991227.

### Teknisk beskrivning

höjd	435 mm
passar balklängd	2700 mm
vikt	239 kg
uppsamlingsvolym	1000 l
Bredd	2650 mm
Djup	1300 mm
Ytlast	1000 kg/m <sup>2</sup>

Materialtjocklek	3 mm
Material	förzinkade
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Hylltråg