

## Hylltråg lackerat, med galler, passar balklängd (mm) / uppsamlingsvolym (l): 2700/1000



### Beställningsdata

Ordernummer	983015 2700/1000
GTIN	2050001937681
Artikelklass	96U

### Beskrivning

**Utförande:**

Av 3 mm stålplåt. Frigång 100 mm.  
Med förzinkat galler.

**Användningsdata:**

För säker förvaring och påfyllning av fat. För **antändbara vätskor i GHS-kategori 1–3** samt **vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1–4**.

**Norm:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Passar till:**

Pallhyllställ med djup 1100 mm. Lämplig för pallhyllställ 991202–991227.

**Lackering:**

**Standardlackering ljusblå RAL 5012.**

### Teknisk beskrivning

uppsamlingsvolym	1000 l
höjd	435 mm
Bredd	2650 mm
passar balklängd	2700 mm
vikt	226 kg
Djup	1300 mm

Ytlast	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materialtjocklek	3 mm
Färgval	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av frätande ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Produktslag	Hylltråg