


## Kantlist, gul, Vinkel: 45grad



### Beställningsdata

Ordernummer	964558 45
GTIN	662641856608
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Industriarbetsplatismatta med sluten, halkfri yta.**
- **13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttnig.**
- **Flexibelt klicksystem med plattor 91×91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°), möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100 % naturgummiblandning för allmänt bruk.**
- **Fri från tungmetaller och silikon, därmed lämplig för lackverkstäder.**
- **Fri från DOP, DMF och ozonskadliga ämnen.**

Instickbara kantlister **med** fästnoppor, 76 cm, gula. Instickbara kantlister **med** fästnoppor, 76 cm, gula.

#### Passar till:

Kantlist nr 964558 storlek 45 passar till arbetsplatismatta nr 964556 storlek 45.

### Teknisk beskrivning

Längd	76 cm
Material	naturgummiblandning

Vinkel	45 grad
Fästnoppor	med fästnoppor
tillverkarens beteckning	Skywalker HD i- Curve™ Ramp nitril hane
Ståkomfort	Isolering (Temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
Produktnamnsattribut	gul
Färg	gul
Produktslag	Kantlist