

Säkerhetsträtrall utan kantfasning, utan kantprofil, Bredd 80 cm, gångtrallens längd: 150cm



Beställningsdata

Ordernummer	964850 150
GTIN	4047482057081
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Säkerhetsgångtrall av stabila, räfflade bokträlistor. **Material:** Kammartorkade **bokträlistor** som är säkert förbundna med minst tre stålband. Låset i ändarna består av mässinggångstänger med insexskruvar. **Elastiska gummifötter** hindrar trätrallen från att glida och säkerställer en hög gångkomfort. **Beständighet** mot de flesta oljor och syror. **Höjd:** cirka 35 mm. **Vikt:** cirka 13 kg/m². Möjliga **trallbredder:** 80, 100, 120, 150 cm. Möjliga **trallängder:** Kan levereras i alla önskade längder (tänk på hanterbarheten). Rengöring: Rulla ihop trätrallen.

Teknisk beskrivning

gångtrallens höjd	35 mm
Kantfasning	Utan
Beständighet	beständiga mot de flesta oljor och syror
Material	listor i bokträ
vikt	12,6 kg

Kantprofil	Utan
gångtrallens längd	150 cm
tillverkarens beteckning	Diamond Stat™
Produktnamnsattribut	Bredd 80 cm
gångtrallens bredd	80 cm
Produktslag	Träställningstrall