


## Arbetsplatismatta, 100 % nitrilgummi svårantändlig, svart



### Beställningsdata

Ordernummer	964567
GTIN	662641780248
Artikelklass	96C

### Beskrivning

#### Utförande:

100 % nitrilgummiblandning, **oljetålig**.

**Svårantändlig** (lämplig för svetsarbetsplatser).

Provad med avseende på antändlighet, klass Bfl-S1 enligt DIN EN 13501 och klass 1 enligt ASTM E648-03 (NFPA253).

#### Beskrivning:

- **Industriarbetsplatismatta med sluten, halkfri yta.**
- **19 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttnig.**
- **Flexibelt klicksystem (plattor 91×91cm) möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.**
- **Flexibel kantlösning medger ut- och invändiga hörn.**
- **Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. Av nästan outslitligt gummi.**
- **Silikonfri, därför lämplig för lackverkstäder. Beständig mot de flesta kemikalier och mot extrema temperaturer.**

#### OBS!:

Sörj för god ventilation vid kraftig gnistbelastning.

Materialegenskap: svårantändlig

Längd: 91 cm

Bredd: 91 cm

Tjocklek: 19 mm

vikt: 12,7 kg

### Teknisk beskrivning

Bredd	91 cm
instickbar	ja
Tjocklek	19 mm
silikonfri	ja
Material	nitrilgummi
Yta	halksäker yta
Längd	91 cm
vikt	12,7 kg
med säkerhetskanter	utbyggbar
Halksäkerhet enligt DIN 51130, BGR 181	R9
tillverkarens beteckning	Cushion Ease Solid™ Nitril FR
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	Oljetålig
Materialegenskap	svårantändlig
Färg	svart
Produktslag	Arbetsplatsmatta