


Nitrilgummimatta, öppen, med säkerhetskanter, svart / orange, bredd×längd: 66X102cm



Beställningsdata

Ordernummer	964620 66X102
GTIN	662641658141
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga, **orange**färgade **säkerhetskanter** på tre sidor.

- **Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor – ytan håller sig ren, torr och halkfri.**
- **Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.**
- **Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m².**
- **Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.**
- **Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.**

Matta av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar.

OBS!:

Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.

Teknisk beskrivning

vikt	13 kg/m ²
Material	nitrilgummi
Längd	102 cm
instickbar	nej

Bredd	66 cm
Tjocklek	22 mm
med säkerhetskanter	tresidig
tillverkarens beteckning	Safety Stance™ Nitril
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Ståkomfort	Halksäker
Stötskydd	Golv
Materialgenskap	Oljetålig
Färg	svart / orange
Produktslag	Arbetsplatsmatta